

Garant**Borrstängstabilisator 7×D mini, Typ: 12L****Beställningsdata**

Ordernummer	319467 12L
GTIN	4062406641856
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna. Största utkragning stabilisator inkl. borrstäng 10×D.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	40 mm
Skärriktning	Höger
Förskjutning Z mot axeln	10,5 mm
Skaftdiameter D ₂	32 mm
Utkragningslängd L ₁	84 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
radie R	2 mm

Skaftlängd L _s	53 mm
C	1 mm
totallängd L ₂	143 mm
Invändigt svarvdjup upp till	7×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstängstabilisator