

Garant**Borrstängstabilisator 7×D mini, Typ: 20L****Beställningsdata**

Ordernummer	319467 20L
GTIN	4062406641894
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionskontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna. Största utkragning stabilisator inkl. borrstäng 10×D.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L ₁	140 mm
Ø D ₃	40 mm
Förskjutning Z mot axeln	15 mm
Skaftlängd L _s	60 mm
Skärriktning	Höger
Spännhylsa D ₁	20 mm
radie R	2 mm
C	1 mm

Skaftdiameter D_2	32 mm
totallängd L_2	206 mm
Invändigt svarvdjup upp till	$7 \times D$
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator