

**Garant****Borrstängstabilisator 7×D maxi, Typ: 16L****Beställningsdata**

Ordernummer	319469 16L
GTIN	4062406642518
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

**Fördel:**

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

**Passar till:**

Alla vanligt förekommande borrstänger.

**OBS!:**

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna. Största utkragning stabilisator inkl. borrstäng 10×D.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L <sub>2</sub>	171 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Skärriktning	Höger
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
Förskjutning Z mot axeln	20 mm
Skaftdiameter D <sub>2</sub>	32 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	112 mm
Skaftlängd L <sub>s</sub>	53 mm

radie R	1,2 mm
C	1,5 mm
Invändigt svarvdjup upp till	7×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator