

Garant**Borrstängstabilisator 7×D maxi, Typ: 12R****Beställningsdata**

Ordernummer	319469 12R
GTIN	4062406642488
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna. Största utkragning stabilisator inkl. borrstäng 10×D.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	40 mm
C	1,5 mm
Skaftdiameter D ₂	32 mm
radie R	1,2 mm
Skärriktning	Höger
totallängd L ₂	143 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm

Utkragningslängd L_1	84 mm
Skaftlängd L_s	53 mm
Förskjutning Z mot axeln	18,5 mm
Invändigt svarvdjup upp till	$7 \times D$
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstängstabilisator