

Spillpool, vikbar och åkbar Rigid-Lock Quick Berm® Plus, uppsamlingsvolym: 4240l



Beställningsdata

Ordernummer	984110 4240
GTIN	697841156364
Artikelklass	97S

Beskrivning

Utförande:

Åkbar och vikbar spillpool av PVC-belagd duk. Konstruerad i ett stycke – snabbare och enklare hopsättning, inget montage behövs. Den PVC-belagda duken är beständig mot ett stort antal kemikalier, inklusive råolja, oljor, smörjmedel och de flesta syror. UV-långtidsbeständig, idealisk för utomhusanvändning.

Rigid Lock-teknik: Den patenterade stödutformningen ger spillpoolen största möjliga invändiga volym och minskar snubblingsrisken på utsidorna. De låser sidväggarna i en 30 cm hög, 90° vertikal position som ger hög strukturstabilitet. Sidväggarna kan snabbt sänkas så att en enkel in- och utkörning blir möjlig. Hållaren sitter i ett skyddande nylonnav och när den är fastsnäppt i sitt understa läge klarar den en last av fordonstrafik med upp till 5000 kg per däck. Navet innehåller integrerade hål för fastsättning av förankringar (förankringar ingår inte i leveransen).

CriticalCorner™: Förstärkt CriticalCorner™-design med diagonala högfrequenssvetsar runt om och med användning av elektromagnetisk energi och tryck skapar en varaktig, ogenomtränglig skarv som ger en 100 % tät invallning. Förhindrar uppblåsning, utvikning eller nedsjunkning vid hörnen, så att en fullständig inneslutning för vätsketät tillförlitlighet åstadkoms. Väggarna har en 25 mm slitstark fals längs överkanten som ger väggen extra tjocklek och skadetålighet. Sömtätningarna hindrar luft, gas, ångor eller vätskor från att komma in i invallningen eller tränga ut ur den.

Högt belastningsbar, åkbar och vikbar långtidspillpool för fordon, tunga maskiner och tankvagnar. Den EnGuard™ VI-modifierade PVC-belagda duken är tjockare och robustare för mer frekvent fordonstrafik och tunga tillämpningar.

OBS!:

- För att få yttermättet ska du addera 203 mm till bredden och djupet, för att ta hänsyn till stolpen och navet.
- När du väljer invallningens storlek måste du hålla 305 mm avstånd vid in- eller utgången för sänkning och höjning av väggen.

Teknisk beskrivning

Djup	3000 mm
Bredd	4600 mm
höjd hopfälld	410 mm
trågets höjd	300 mm
Djup hopvikt	610 mm
Bredd hopvikt	610 mm
uppsamlingsvolym	4240
tillverkarens beteckning	Rigid-Lock QuickBerm® XT
Produktslag	Vikbart tråg