

## Spillpool, vikbar och åkbar Rigid-Lock Quick Berm®, uppsamlingsvolym: 2820l



### Beställningsdata

Ordernummer	984100 2820
GTIN	697841156456
Artikelklass	97S

### Beskrivning

#### Utförande:

Åkbar och vikbar spillpool av PVC-belagd duk. Konstruerad i ett stycke – snabbare och enklare hopsättning, inget montage behövs. Den PVC-belagda duken är beständig mot ett stort antal kemikalier, inklusive råolja, oljor, smörjmedel och de flesta syror. UV-långtidsbeständig, idealisk för utomhusanvändning.

**Rigid Lock-teknik:** Den patenterade stödutformningen ger spillpoolen största möjliga invändiga volym och minskar snubblingsrisken på utsidorna. De låser sidväggarna i en 30 cm hög, 90° vertikal position som ger hög strukturstabilitet. Sidoväggarna kan snabbt sänkas så att en enkel in- och utkörning blir möjlig. Hållaren sitter i ett skyddande nylonnav och när den är fastsnäppt i sitt understa läge klarar den en

last av fordonstrafik med upp till 5000 kg per däck. Navet innehåller integrerade hål för fastsättning

av förankringar (förankringar ingår inte i leveransen).

**CriticalCorner™:** Förstärkt CriticalCorner™-design med diagonala högfrekvenssvetsar runt om och med användning av elektromagnetisk energi och tryck skapar en varaktig, ogenomtränglig skarv som ger en

100 % tät invallning. Förhindrar uppblåsning, utvikning eller nedsjunkning vid hörnen, så att en fullständig inneslutning

för vätsketät tillförlitlighet åstadkoms. Väggarna har en 25 mm slitstark fals längs överkanten som ger väggen extra tjocklek och skadetålighet. Sömtätningarna hindrar luft, gas, ångor eller vätskor från att komma in i invallningen eller tränga ut ur den.

Långlivad åkbar vikbart spillpool för fat, IBC-behållare och tankar. EnGuard™ V modifierad PVC-belagd duk lämpar sig för placering av tunga material i arbetsutrymmet, eventuella in- och utkörningssituationer samt gångtrafik.

**OBS!:**

- **För att få yttermättet ska du addera 203 mm till bredden och djupet, för att ta hänsyn till stolpen och navet.**
- **När du väljer invallningens storlek måste du hålla 305 mm avstånd vid in- eller utgången för sänkning och höjning av väggen.**

## Teknisk beskrivning

Djup	3000 mm
trågets höjd	300 mm
höjd hopfälld	310 mm
Bredd	3000 mm
Djup hopvikt	710 mm
Bredd hopvikt	710 mm
uppsamlingsvolym	2820
tillverkarens beteckning	Rigid-Lock QuickBerm®
Produktslag	Vikbart tråg