

Spillpool, vikbar och åkbar Rigid-Lock Quick Berm® Plus, uppsamlingsvolym: 16978l



Beställningsdata

Ordernummer	984110 16978
GTIN	697841156388
Artikelklass	97S

Beskrivning

Utförande:

Åkbar och vikbar spillpool av PVC-belagd duk. Konstruerad i ett stycke – snabbare och enklare hopsättning, inget montage behövs. Den PVC-belagda duken är beständig mot ett stort antal kemikalier, inklusive råolja, oljor, smörjmedel och de flesta syror. UV-långtidsbeständig, idealisk för utomhusanvändning.

Rigid Lock-teknik: Den patenterade stödutformningen ger spillpoolen största möjliga invändiga volym och minskar snubblingsrisken på utsidorna. De låser sidväggarna i en 30 cm hög, 90° vertikal position som ger hög strukturstabilitet. Sidoväggarna kan snabbt sänkas så att en enkel in- och utkörning blir möjlig. Hållaren sitter i ett skyddande nylonnav och när den är fastsnäppt i sitt understa läge klarar den en last av fordonstrafik med upp till 5000 kg per däck. Navet innehåller integrerade hål för fastsättning av förankringar (förankringar ingår inte i leveransen).

CriticalCorner™: Förstärkt CriticalCorner™-design med diagonala högfrekvenssvetsar runt om och med användning av elektromagnetisk energi och tryck skapar en varaktig, ogenomtränglig skarv som ger en 100 % tät invallning. Förhindrar uppblåsning, utvikning eller nedsjunkning vid hörnen, så att en fullständig inneslutning för vätsketät tillförlitlighet åstadkoms. Väggarna har en 25 mm slitstark fals längs överkanten som ger väggen extra tjocklek och skadetålighet. Sömtätningarna hindrar luft, gas, ångor eller vätskor från att komma in i invallningen eller tränga ut ur den.

Högt belastningsbar, åkbar och vikbar långtidspillpool för fordon, tunga maskiner och tankvagnar. Den EnGuard™ VI-modifierade PVC-belagda duken är tjockare och robustare för mer frekvent fordonstrafik och tunga tillämpningar.

OBS!:

- **För att få yttermättet ska du addera 203 mm till bredden och djupet, för att ta hänsyn till stolpen och navet.**
- **När du väljer invallningens storlek måste du hålla 305 mm avstånd vid in- eller utgången för sänkning och höjning av väggen.**

Teknisk beskrivning

höjd hopfälld	510 mm
Djup	3700 mm
Bredd	15200 mm
trågets höjd	300 mm
Bredd hopvikt	910 mm
Djup hopvikt	910 mm
uppsamlingsvolym	16978
tillverkarens beteckning	Rigid-Lock QuickBerm® XT
Produktslag	Vikbart tråg