

**Garant****Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt, Typ: 150****Beställningsdata**

Ordernummer	360432 150
GTIN	4062406640439
Artikelklass	31H

**Beskrivning****Utförande:**

- Steglös och snabb inställning.
- M8-fäste för spårblock eller direktmontage.
- Som tillval största utdrag 30 mm.

**Användningsdata:**

För användning på fräs- och bormaskiner.

**Material:**

Eloxerad aluminium.

**Specialtillbehör:**

T-spårblock med M8 se nr 370520 storlek 12 – 18.

**Teknisk beskrivning**

s-axelavstånd A	80 - 110 mm
passar färgkod	TC
passar färgkod	HiPo
passar färgkod	LC

passar färgkod	LC-GARANT
passar färgkod	Duo
passar färgkod	Duo Plus
passar färgkod	T-Rex
passar färgkod	Titan
passar färgkod	Titan2/TitanSense
passar färgkod	Basic
passar färgkod	HD-Allmatic
passar färgkod	Centro Gripp
passar färgkod	NC8
passar färgkod	LCV125G
passar färgkod	HOLEX NC
totalhöjd	210 - 240 mm
effektiv höjd N	145 - 175 mm
Produktslag	Arbetsstyckanslag