

Stavmagnet med passningsmått, AlNiCo, Ø: 13mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 085925 13 |
| GTIN | 2050000965111 |
| Artikelklass | 08Q |

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad stavmagnet med magnetkärna av AlNiCo.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 220 °C.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|------------|
| höjd | 18 mm |
| Ø | 13 mm |
| Material yta | förzinkade |
| nominell vidhäftningskraft | 10 N |
| maximal temperaturbeständighet | 220 °C |
| max förkortningsmått baksida | 7 mm |
| Material magnetkärna | AlNiCo |
| Produktslag | Stavmagnet |

