

Garant**Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt, Typ: 300****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 360432 300 |
| GTIN | 4062406640446 |
| Artikelklass | 31H |

Beskrivning**Utförande:**

- **Steglös och snabb inställning.**
- **M8-fäste för spårblock eller direktmontage.**
- **Som tillval största utdrag 30 mm.**

Dubbelt anslag.

Användningsdata:

För användning på fräs- och bormaskiner.

Material:

Eloxerad aluminium.

Specialtillbehör:

T-spårblock med M8 se nr 370520 storlek 12 – 18.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|--------------|
| totalhöjd | 350 - 380 mm |
| passar färgkod | TC |
| passar färgkod | HiPo |

| | |
|-----------------|-------------------|
| passar färgkod | LC |
| passar färgkod | LC-GARANT |
| passar färgkod | Duo |
| passar färgkod | Duo Plus |
| passar färgkod | T-Rex |
| passar färgkod | Titan |
| passar färgkod | Titan2/TitanSense |
| passar färgkod | Basic |
| passar färgkod | HD-Allmatic |
| passar färgkod | Centro Gripp |
| passar färgkod | NC8 |
| passar färgkod | LCV125G |
| passar färgkod | HOLEX NC |
| effektiv höjd N | 285 - 315 mm |
| s-axelavstånd A | 80 - 110 mm |
| Produktslag | Arbetsstyckanslag |