

## Ögondusch, Skafthmätt: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	984150 2
GTIN	662641922419
Artikelklass	97S

### Beskrivning

#### Utförande:

**Väggmonterad** ögon- och ansiktsdusch med **öppen skål av rostfritt stål** för inomhusbruk. Utomhusuppställning är också möjlig om det inte finns någon risk för frysning eller överhettning. Två sprutmunstycken, som skyddas av dammkåpor vilka lyfts av när ögonduschen aktiveras. Mängdreglerventil som ger optimal vattenmängd. Finmaskig filtersil och separat strålregulator ger en mjukt pärlande vattenstråle. Enligt ANSI-normen.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	STD-85G(D)
Monteringssituation	väggmonterat
användningsområde	Invändigt och utvändigt
genomflöde	12 l/min
Flödestryck	29,01 - 87,02 psi
Flödestryck	2 - 6 bar
Produktslag	Ögondusch

