

## Nöddusch, Skaftmått: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	984160 2
GTIN	662641922396
Artikelklass	97S

### Beskrivning

#### Utförande:

Nödduschkombination för golvmontering med ögon- och ansiktsdusch. Lämplig för inomhusanvändning. Med öppen skål av rostfritt stål som ger förbättrad korrosionsbeständighet och livslängd. Manövrering av nödduschen med handspak. Manövrering av ögon-/ansiktsduschen via tryckplattan eller fotplattan. Enligt ANSI-normen. Med rörledningar av rostfritt stål.

### Teknisk beskrivning

Djup	741 mm
Monteringssituation	golvmonterat
BSP-anslutning gänga	1.1/4 tum
höjd	2288 mm
tillverkarens beteckning	EXP-18GS/85G(D)
användningsområde	Invändig
Bredd	350 mm

Genomströmningsvärde nöddusch	76 l/min
Genomströmningsvärde ögon-/ansiktsdusch	12 l/min
Flödestryck	2 - 6 bar
Flödestryck	29 psi
Produktslag	Nöddusch