

Ögondusch, Skaftmått: 3



Beställningsdata

Ordernummer	984150 3
GTIN	662641921689
Artikelklass	97S

Beskrivning

Utförande:

Bärbar ögon-, ansikts- och kroppsdusch för platser som inte är lämpliga för fasta installationer. 15 liters tryckcylindern av rostfritt stål med slang och duschhandtag möjliggör effektiv behandling i upp till 3 minuter. Manometern och den dubbelverkande säkerhetsventilen förhindrar övertryck och sänker trycket vid rengöring och service. Inklusive kontrolletikett för bestämning av utförda kontroller / servicearbeten.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	STD-38G
användningsområde	Invändigt och utvändigt
genomflöde	6 l/min
Monteringssituation	bärbar
Flödestryck	100 psi
Flödestryck	2 - 6 bar
Produktslag	Ögondusch

