


rapid**Slangupprullare. kåpa av stålplåt, Typ: 15SCS****Beställningsdata**

Ordernummer	080076 15SCS
GTIN	4030704094049
Artikelklass	08A

Beskrivning**Utförande:**

Slangupprullare med **styrd utmatnings- och upprullningsautomatik** med långlivade stålfjädrar och **flera spärrlägen per varv**.

Öppen slangrulle av **lackerad, delvis förzinkad stålplåt** med **variabla avrullningsöppningar** och robust **gummislang**. Med patenterad, styrd SCS-upprullningsautomatik för minskad skaderisk.

Användningsdata:

Lämplig för luft, vatten, olja, diesel.

För bättre ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

Teknisk beskrivning

Anslutning ingång	1/2 tum
Effektiv slanglängd	15 m
Maximalt arbetstryck	50 bar
Anslutning utgång	1/2 tum

material hus	Stålblåt, lackerad
Upprullningsautomatik SCS	ja
husets höjd	494 mm
husets djup	180 mm
husets bredd	470 mm
Produktslag	Slangupprullare