

## Stavmagnet med passningsmått, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 13mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085928 13
GTIN	2050000965166
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Skärmad stavmagnet med 3 till 6 gånger högre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Passningstolerans på yttre-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Magnetkärna av samariumkobolt (SmCo<sub>5</sub>).

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

### Teknisk beskrivning

maximal temperaturbeständighet	200 °C
Ø	13 mm
höjd	20 mm
nominell vidhäftningskraft	60 N
max förkortningsmått baksida	6 mm
Material yta	Nickel
Material magnetkärna	SmCo <sub>5</sub>
Produktslag	Stavmagnet

