

Garant**Skrubbfräsar HSS-PM, obelagd, Ø js14 DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	192520 18
GTIN	4045197106704
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Med avbackade tandade skär.

Ändskärsgeometri för rampning.

· **Breda, finslipade spånspår.**

· **Speciell spånvinkel för aluminium och järnfria metaller**

Fördel:

De stora spåren är lämpliga **för stora spånvolymmer.**

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	3
Matning f_z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,075 mm
Skär-Ø D_c	18 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,5 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
totallängd L	123 mm
Skärlängd L_c	63 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	js14
Spiralvinkel	36 grad

Hörfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	WR
Invändig	nej
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	138 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	9 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		