



Magnetvinkel med 90° (fast), Ferrit, Typ: 973



Beställningsdata

Ordernummer	085954 973
GTIN	2050000965517
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Vinkeltolerans $\pm 0,05 / 100$ mm. Med två extra avtryckararmar.

Användningsdata:

För uppspanning av komponenter i rät vinkel 90° och för förberedelse inför montering och svetsning.

Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	2000 N
höjd	300 mm
Längd	300 mm
Typ	973
Vinkelinställningsområde	90 grad
Bredd	35 mm
vikt	4,7 kg

Material magnetkärna

Ferrit

Produktslag

Vinkelmagnet