

**HOLEX****Knappmagnet med skyddsplåt, AlNiCo, Ø: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085946 19
GTIN	4045197372895
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

- Rund magnet med delad vidhäftningsyta och hål.
- Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C.

**Användningsdata:**

- Inbyggd i visarinstrument.
- Fixering av små metallföremål.

**Teknisk beskrivning**

nominell vidhäftningskraft	19 N
Ø	19 mm
höjd	12,7 mm
Fästhålets diameter	4,8 mm
maximal temperaturbeständighet	550 °C
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Knappmagnet

