

Garant**HM-fräs dragande snitt, Diamant, Ø h10 DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209527 16
GTIN	4045197478320
Artikelklass	11Y

Beskrivning**Utförande:**

Hökapacitetsgeometri med multipeltandning för extremt höga spånverkningsvolymmer i en arbetsoperation.

Högerspiral, **dragande snitt** för normal användning.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	16 mm
Tandantal Z	8
Matning f _z för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,07 mm
Matning f _z för spårfräsning i grafit	0,07 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
totallängd L	92 mm
Skärlängd L _c	36 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	h10
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	Diamant
Skärmaterial	VHM

Norm	Verkstadsnorm
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	nej
Färgring	svart
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
PVDF GF20	lämplig	200 m/min	N
POM GF25	lämplig	190 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	170 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	150 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	180 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	160 m/min	N
Hybrid	lämplig		
Honeycomb Sandwich	lämplig	350 m/min	N
GFK	lämplig	190 m/min	N
GFK, CFK	lämplig	190 m/min	N
Grafit	lämplig	340 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

Tjänster

Skafslipning Typ HB	129100 HB
---------------------	-----------