


Garant**HM-överfräs, skjutande snitt fin, Diamant, Ø h10 DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209512 12
GTIN	4045197509857
Artikelklass	11Y

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv dubbeltandning för ekonomisk bearbetning av fiberarmerade plaster med skrubbfrysning.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	2
Skär-Ø D _c	12 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	83 mm
Skärlängd L _c	32 mm
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HA
Matning f för valsfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,42 mm/v
Hörnfavinkel	90 grad
Beläggning	Diamant
Tandningsfinhetsgrad	fin
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Fräsprofil	m. sicksacktandning
Tolerans nom.-Ø	h10

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Invändig	nej
Färgring	svart
Skafttolerans	h6
Produktslag	Router

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
PVDF GF20	lämplig	200 m/min	N
POM GF25	lämplig	190 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	170 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	150 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	180 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	160 m/min	N
Hybrid	lämplig		
GFK	lämplig	190 m/min	N
CFK	lämplig	190 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------