

Platt magnet utan gänga, Neodym, Ø: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	085923 8
GTIN	2050001737557
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmd platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

maximal temperaturbeständighet	80 °C
Material yta	förzinkade
nominell vidhäftningskraft	13 N
vikt	1,8 g
höjd	4,5 mm
Ø	8 mm
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

