

Garant
PKD-fräsar med invändig kylning dragande snitt, PKD, Ø h10 DC: 10 mm

Beställningsdata

Ordernummer	209615 10
GTIN	4045197478108
Artikelklass	11Y

Beskrivning
Utförande:

Högeffektiva PKD-fräsar för maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast och grafit. Positiv axelvinkel. $\alpha = 4^\circ$.

Dragande snitt för normal användning.

Invändig: ja

Tolerans nom.-Ø: h10

Tandantal Z: 2

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 20 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 30 mm

Friställningsdiameter D_1 : 9,4 mm

total längd L: 90 mm

Skaftdiameter D_s : 10 mm

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	30 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Matning f_z för spårfräsning i grafit	0,12 mm
Tandantal Z	2
Friställningsdiameter D_1	9,4 mm
Skär-Ø D_c	10 mm

Matning f_z för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,06 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
totallängd L	90 mm
Skärlängd L_c	20 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.- \emptyset	h10
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	PKD
Skärmaterial	PKD
Norm	Verkstadsnorm
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	ja
Färgring	svart
Produktslag	Pinnfräsar

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------