

## Stavmagnet med passningsmått, AlNiCo, Ø: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085925 20
GTIN	2050000964824
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Skärmad stavmagnet med magnetkärna av AlNiCo.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 220 °C.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

### Teknisk beskrivning

max förkortningsmått baksida	6 mm
Material yta	förzinkade
nominell vidhäftningskraft	35 N
maximal temperaturbeständighet	220 °C
höjd	25 mm
Ø	20 mm
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Stavmagnet

