

Garant**PKD-fräsar med innerkylning rakt snitt, PKD, Ø h10 DC: 8 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209610 8
GTIN	4045197478047
Artikelklass	11Y

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiva PKD-fräsar för maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast och grafit.

Axelvinkel 0°.

Rak skärning för neutral användning.

Invändig: ja

Tolerans nom.-Ø: h10

Tandantal Z: 2

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 20 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 30 mm

Friställningsdiameter D_1 : 7,4 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter D_s : 8 mm

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	2
Skär-Ø D_c	8 mm
Matning f_z för spårfräsning i grafit	0,11 mm
Matning f_z för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,04 mm
Friställningsdiameter D_1	7,4 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	30 mm

Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	80 mm
Skärlängd L _c	20 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	h10
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	PKD
Skärmaterial	PKD
Norm	Verkstadsnorm
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	ja
Färgring	svart
Produktslag	Pinnfräsar

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------