

Garant**Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	192541 16
GTIN	4045197547569
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:****Med avbackade tandade skär.**

Ändskärsgeometri för rampning.

· **Breda, finslipade spånsår.**· **Speciell spånvinkel för aluminium och järnfria metaller**

För mycket höga krav på bearbetningsprestanda.

Fördel:De stora spåren är lämpliga **för stora spånolymer.****Teknisk beskrivning**

Hörnfasbredd vid 45°	0,7 mm
Skär-Ø D _c	16 mm
Matning f _z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,075 mm
Tandantal Z	3
Skaftdiameter D _s	16 mm
totallängd L	123 mm
Skärlängd L _c	63 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	js14
Spiralvinkel	36 grad

Hörfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	WR
Invändig	nej
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	23 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		