



Magnetiska hållare, AlNiCo, Typ: 925



Beställningsdata

Ordernummer	085956 925
GTIN	2050000965470
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Steglöst reglerbar magnetkraft. Hållaren har **6 magnetytor:**

3 plana och 3 V-formade som är inställda i 120° vinkel.

Användningsdata:

Ger fast stöd med hög vidhäftningskraft för platta och runda komponenter (rördiameter upp till 76 mm) i olika vinkellägen.

Teknisk beskrivning

Längd	108 mm
Bredd	108 mm
Typ	925
maximal nominell hållkraft	1000 N
höjd	140 mm
vikt	5,7 kg
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Magnetiska hållare

