

**Garant****Skrubbfräsar HSS-Co8, obelagd, Ø k12 DC: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	192600 13
GTIN	4045197107008
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**

**Med avbackad spiral profil.** Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilförändring. Upp till storlek. 20 ändskärsgeometri för dykfräsning.

**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	4
Skär-Ø D <sub>c</sub>	13 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,5 mm
Matning f <sub>z</sub> för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,021 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
totallängd L	83 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	26 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k12
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8

Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	12 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		