

**Garant****PKD-fräsar med innerkylning rakt snitt, PKD, Ø h10 DC: 10 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209610 10
GTIN	4045197478054
Artikelklass	11Y

**Beskrivning****Utförande:**

**Högeffektiva PKD-fräsar för maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast och grafit.**

**Axelvinkel 0°.**

Rak skärning för neutral användning.

Invändig: ja

Tolerans nom.-Ø: h10

Tandantal Z: 2

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd  $L_c$ : 20 mm

Utkragningslängd  $L_1$  inkl. friställning: 30 mm

Friställningsdiameter  $D_1$ : 9,4 mm

totallängd L: 90 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 10 mm

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	30 mm
Friställningsdiameter $D_1$	9,4 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i grafit	0,12 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,06 mm
Tandantal Z	2
Skär-Ø $D_c$	10 mm

Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
totallängd L	90 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	20 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	h10
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	PKD
Skärmaterial	PKD
Norm	Verkstadsnorm
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	ja
Färgring	svart
Produktslag	Pinnfräsar

## Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------