

**Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 21 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 614805 21 |
| GTIN | 4062406649630 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr.
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-----------------|
| nyckellängd L | 273 mm |
| Käfthöjd h ₁ | 9,4 mm |
| nyckelvidd | 21 mm |
| Ringhöjd h ₂ | 13,7 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| Käftbredd b | 46,4 mm |
| ring-Ø D | 41,9 mm |
| Antal tänder | 72 |
| Omtagsvinkel | 5 grad |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | mattförkromad |
| Produktslag | Skruvnyckel |

