

**Fast skruvnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614828 7
GTIN	4062406649715
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr.
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Käfthöjd h_1	4,6 mm
Ringhöjd h_2	6,9 mm
nyckellängd L	135 mm
nyckelvidd	7 mm
Käftbredd b	18,4 mm
Nyckelvidder	metrisk
ring-Ø D	17,4 mm
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Spärrnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel