

**Fast skruvnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614828 10
GTIN	4062406649746
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr.  
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförkromat.

**Teknisk beskrivning**

nyckellängd L	153 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	7,6 mm
nyckelvidd	10 mm
ring-Ø D	20,9 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	5 mm
Käftbredd b	21,9 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Spärrnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel