

**HOLEX****Fast skruvnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614828 8
GTIN	4062406649722
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr.  
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförkromat.

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidder	metrisk
Käftbredd b	18,4 mm
nyckelvidd	8 mm
nyckellängd L	135 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	6,9 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	4,6 mm
ring-Ø D	17,4 mm
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Spärrnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel