



Fast skruvnyckel / ringspärrnyckelsats i väska omkopplingsbara, 15° vinkel, Antal nycklar: 10



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 614838 10 |
| GTIN | 4062406649852 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr.
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.
i praktisk textilrullväska.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 nyckel nr 614828 i storlekarna 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|-----------------|
| Antal nycklar | 10 |
| Ringläge | 15 grad |
| Antal tänder | 72 |
| Omtagsvinkel | 5 grad |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | mattförokromad |
| Nyckelvidder | metrisk |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Spärnyckel, omkopplingsbar | ja |
| Produktslag | Skruvnyckel |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Fast skruvnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 8 mm | 614828 8 |
| Fast skruvnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 9 mm | 614828 9 |
| Fast skruvnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 10 mm | 614828 10 |
| Fast skruvnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 11 mm | 614828 11 |
| Fast skruvnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 13 mm | 614828 13 |
| Fast skruvnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 14 mm | 614828 14 |
| Fast skruvnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 16 mm | 614828 16 |
| Fast skruvnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 17 mm | 614828 17 |
| Fast skruvnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 18 mm | 614828 18 |
| Fast skruvnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 19 mm | 614828 19 |