

HOLEX**Fast skruvnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614828 19
GTIN	4062406649838
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr.
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	242 mm
Ringhöjd h ₂	11,4 mm
Käfthöjd h ₁	7,7 mm
nyckelvidd	19 mm
Käftbredd b	41,9 mm
ring-Ø D	35,4 mm
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Spärrnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel