

**Stavmagneter Sats med 2 delar, AlNiCo, Ø×Längd: 10X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085936 10X30
GTIN	4045197372703
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

- Cylindrisk form, spårmarkering av polariteten.
- Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C (lacken 100 °C).
- Man kan förlänga stavarna genom att lägga dem i rad efter varandra.

Teknisk beskrivning

Längd	30 mm
maximal temperaturbeständighet	550 °C
Ø	10 mm
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Stavmagnet