

Garant**Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 16 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	192645 16
GTIN	4045197107329
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:****Med avbackade tandade skär.**

Upp till storl. 20 ändskärsgeometri för rampning.

Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilmförändring.

HSS-PM – För mycket höga krav på bearbetningsprestanda.

Strl 6M till 25M – **MID-fräs**: Yttermått enligt **fabriksstandard**, som ligger **mellan** DIN 844 **kort** och DIN 844 **lång**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: js12

Tandantal Z: 4

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 1835 B med h6

Tandantal Z: 4

Skärlängd L_c : 32 mm

totallängd L: 92 mm

Skaftdiameter D_s : 16 mm

Hörnfasbredd vid 45°: 0,6 mm

Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm²: 0,06 mm

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	4
Skär-Ø D_c	16 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,6 mm

Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,06 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
totallängd L	92 mm
Skärlängd L_c	32 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	js12
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar