

## Platt magnet med invändig gänga, Neodym, Ø: 13mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085924 13
GTIN	2050001737748
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

#### OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

### Teknisk beskrivning

Gänghylsa	ja
nominell vidhäftningskraft	60 N
Ø	13 mm
maximal temperaturbeständighet	80 °C
Gänga	M3 mm
Material yta	förzinkade
höjd	4,5 mm
vikt	7,5 g

höjd med gänga	11,5 mm
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

---

## Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M3	085921 M3
--	-----------