

Garant

Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 10 mm



Beställningsdata

Ordernummer	192645 10
GTIN	4045197107244
Artikelklass	11W

Beskrivning

Utförande:

Med avbackade tandade skär.

Upp till storl. 20 ändskärsgeometri för rampning.

Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilmörändring.

HSS-PM – För mycket höga krav på bearbetningsprestanda.

Strl 6M till 25M – **MID-fräs**: Yttermått enligt **fabriksstandard**, som ligger **mellan** DIN 844 **kort** och DIN 844 **lång**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: js12

Tandantal Z: 4

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 1835 B med h6

Tandantal Z: 4

Skärlängd L_c : 22 mm

totallängd L: 72 mm

Skaftdiameter D_s : 10 mm

Hörnfasbredd vid 45°: 0,4 mm

Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm²: 0,035 mm

Teknisk beskrivning

Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,035 mm
Skär-Ø D_c	10 mm
Tandantal Z	4

Hörnfasbredd vid 45°	0,4 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	72 mm
Skärlängd L _c	22 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	js12
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar