

HOLEX**Knappmagnet med skyddsplåt, AlNiCo, Ø: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085946 25
GTIN	4045197372918
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

- Rund magnet med delad vidhäftningsyta och hål.
- Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C.

Användningsdata:

- Inbyggd i visarinstrument.
- Fixering av små metallföremål.

Teknisk beskrivning

Fästhållets diameter	4,8 mm
maximal temperaturbeständighet	550 °C
höjd	15,9 mm
Ø	25 mm
nominell vidhäftningskraft	34 N
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Knappmagnet

