

**Garant**
**Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 32 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	192645 32
GTIN	4045197107435
Artikelklass	11W

**Beskrivning**
**Utförande:**
**Med avbackade tandade skär.**

Upp till storl. 20 ändskärsgeometri för rampning.

Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilmförändring.

**HSS-PM** – För mycket höga krav på bearbetningsprestanda.

Strl 6M till 25M – **MID-fräs**: Yttermått enligt **fabriksstandard**, som ligger **mellan** DIN 844 **kort** och DIN 844 **lång**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: js12

Tandantal Z: 6

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell och sned

Skaft: DIN 1835 B med h6

Tandantal Z: 6

Skärlängd  $L_c$ : 53 mm

totallängd L: 133 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 32 mm

Hörnfasbredd vid 45°: 0,7 mm

Matning  $f_z$  för spårfräsning i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm

**Teknisk beskrivning**

Hörnfasbredd vid 45°	0,7 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Skär-Ø $D_c$	32 mm

Tandantal Z	6
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
totallängd L	133 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	53 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	js12
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar