

Garant**Skrubbfräsar HSS-Co8, obelagd, Ø k12 DC: 35mm****Beställningsdata**

Ordernummer	192600 35
GTIN	4045197107152
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Med avbackad spiral profil. Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilmförändring. Upp till storlek. 20 ändskärsgeometri för dykfräsning.

Teknisk beskrivning

Hörnfasbredd vid 45°	0,5 mm
Tandantal Z	6
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,031 mm
Skär-Ø D_c	35 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
totallängd L	133 mm
Skärlängd L_c	53 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k12
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8

Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	12 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		