

Garant**Skrubbfräsar HSS-Co8, obelagd, Ø k12 DC: 11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	192600 11
GTIN	4045197106988
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Med avbackad spiral profil. Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilförändring. Upp till storlek. 20 ändskärsgeometri för dykfräsning.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	4
Hörnfasbredd vid 45°	0,5 mm
Skär-Ø D _c	11 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,014 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	79 mm
Skärlängd L _c	22 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k12
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8

Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	12 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		