


## Platt magnet utan gänga, Neodym, Ø: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085923 10
GTIN	2050001737564
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

### Teknisk beskrivning

Ø	10 mm
maximal temperaturbeständighet	80 °C
höjd	4,5 mm
vikt	2,5 g
Material yta	förzinkade
nominell vidhäftningskraft	25 N
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

