

Platt magnet med invändig gänga, SmCo₅, Ø: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	085922 8
GTIN	2050000964947
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo₅).
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

vikt	3,6 g
Material yta	förzinkade
nominell vidhäftningskraft	11 N
Ø	8 mm
höjd	4,5 mm
Gänga	M3 mm
höjd med gänga	11,5 mm
Gänghylsa	ja

maximal temperaturbeständighet	200 °C
Material magnetkärna	SmCo ₅
Produktslag	Platt gripmagnet

Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M3	085921 M3
--	-----------