



Skrubbfräsar HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 16M mm



Beställningsdata

Ordernummer	192650 16M
GTIN	4045197107596
Artikelklass	12W

Beskrivning

Utförande:

Med avbackade tandade skär.

Upp till storl. 20 ändskärsgeometri för rampning.

Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilmörändring.

Strl 6M till 25M – **MID-fräs:** Yttermått enligt **fabriksstandard**, som ligger **mellan** DIN 844 **kort** och DIN 844 **lång**.

Prisförmånligt alternativ.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: js12

Tandantal Z: 4

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 1835 B med h6

Tandantal Z: 4

Skärlängd L_c : 48 mm

totallängd L: 108 mm

Skaftdiameter D_s : 16 mm

Hörnfasbredd vid 45°: 0,6 mm

Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm²: 0,025 mm

Teknisk beskrivning

Hörnfasbredd vid 45°	0,6 mm
Skär-Ø D_c	16 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,025 mm

Tandantal Z	4
Skaftdiameter D _s	16 mm
totallängd L	108 mm
Skärlängd L _c	48 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	js12
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar