

**HOLEX****Toppmagnet med skyddsplåt, AlNiCo, Ø: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085940 17
GTIN	4045197372734
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

- Ingen försämring av magneten vid bearbetning av stålmanteln.
- Magnetkraften riktad nedåt tack vare insättningen i en aluminiumring.
- Gångat fästhål på magnetens översida.
- Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 220 °C.

**Användningsdata:**

För inbyggnad i fixturer, för fasthållning eller lyft.

**Teknisk beskrivning**

Gångat fästhål i magnethuvudet	M6 mm
nominell vidhäftningskraft	26,5 N
Material yta	Stål
maximal temperaturbeständighet	220 °C
Ø	17 mm
höjd	16 mm

Material magnetkärna

AlNiCo

Produktslag

Toppmagnet