


Platt magnet med invändig gänga, Neodym, Ø: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	085924 16
GTIN	2050001737755
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

höjd med gänga	11,5 mm
Gänga	M4 mm
maximal temperaturbeständighet	80 °C
höjd	4,5 mm
Material yta	förzinkade
vikt	13,2 g
nominell vidhäftningskraft	95 N
Gänghylsa	ja

Ø	16 mm
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M4	085921 M4
--	-----------