

uvex

Sandal, svart uvex 1, S1, EU-skostorlek: 40



Beställningsdata

Ordernummer	092110 40
GTIN	4031101543062
Artikelklass	04V

Beskrivning

Utförande:

Sportig, extra lätt och rörlig skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.

- **Ovanmaterial av mikrovelour.**
- **Distance-Mesh fodermaterial.**
- **100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.**
- **Gångsula av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.**
- **Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.**
- **ESD-utrustning.**

Skyddssandaler med dubbla kardborrlås och stora ventilationsöppningar.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S1

Material tåhätta: Komposit

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

Energiupptagning i klacken	ja
antistatisk	ja

Vattentäthet för hela skon	nej
Lås	kardborrlås
lämplig för kromallergiker	ja
mot vatteninträngning och vattenabsorption	nej
Storlek UK	6,5
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
halkskydd	ja
Färg	svart / gul
olja- och bensinbeständig sula	nej
profilerad yttersula	ja
uttagbar fotbädd	ja
Ovanläder	vattenavstötande Hightech-Microvelour
Material yttersula	PU
EU-skostorlek	40
Skotyp	Sandaler
material innerfoder	Distance Mesh fodermaterial
Material tåhätt	Komposit
Storlek US	8,5
Skyddsklass	S1
Serie	uvex 1
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Säkerhetssandaler