



## Batteridrivnen pistolskruvdragare, Typ: CLBP08Q



### Beställningsdata

Ordernummer	071143 CLBP08Q
GTIN	697099651550
Artikelklass	03S

### Beskrivning

#### Utförande:

De kabellisa montageverktygen Cleco® CellClutch™ är intelligenta men ändå enkla att använda och inför programmerbarhet i montagelinjen med klassisk räknefunktion. Precision och repeternoggrannhet med CMK-värde > 1.67 (med tolerans  $\pm 10\%$  i överensstämmelse med ISO 5393).

- **Enkel att programmera: Programmera varvtal och skruvdragningar i flera steg, så undviker du fel och förbättrar produktiviteten.**
- **Beprövad Cleco-koppling: Erbjuder tillförlitlighet och lång livstid i produktionslinjen.**
- **Operatörsstatusljus: Färgdisplay för åtdragnings- och batchräkningsstatus.**
- **Flerfärgslysdiod: Arbetslampa för extra "OK/NOK"-operatörskvittring och samtidig belysning av ditt arbetsstycke.**
- **Programmerbara åtdragningsstrategier: Eliminera gängskador och åtdragningsfel med programmerbara hastigheter och strategier.**
- **Enhetlig batteriplattform.**

#### leveransinnehåll:

Utan batterier och utan laddare.

#### OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073827 storlek MB18; 073816 storlek MB18 samt under nr 073840. För att ställa in vridmomentet behövs en förinställningsapparat, sådana finns från och med nr 654381.

## Teknisk beskrivning

verktygsfäste	Snabbväxelchuck
Längd	213,5 mm
batterikapacitet	2 Ah
Vikt utan batteri	1,04 kg
maximalt varvtal:	985 min <sup>-1</sup>
mått verktygshållare	1/4 tum
maximalt vridmoment	8 Nm
Batterispänning	18 V
höjd	209 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
momentintervall	2,1 - 8 Nm
Produktslag	Skruvdragare