



## Batteridrivnen vinkelskrudragare, Typ: CLBA403



### Beställningsdata

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 071142 CLBA403 |
| GTIN         | 697099651529   |
| Artikelklass | 03S            |

### Beskrivning

#### Utförande:

De kabellisa montageverktygen Cleco® CellClutch™ är intelligenta men ändå enkla att använda och inför programmerbarhet i montagelinjen med klassisk räknefunktion. Precision och repeternoggrannhet med CMK-värde > 1.67 (med tolerans  $\pm 10\%$  i överensstämmelse med ISO 5393).

- **Enkel att programmera: Programmera varvtal och skruvdragningar i flera steg, så undviker du fel och förbättrar produktiviteten.**
- **Beprövad Cleco-koppling: Erbjuder tillförlitlighet och lång livstid i produktionslinjen.**
- **Operatörsstatusljus: Färgdisplay för åtdragnings- och batchräkningsstatus.**
- **Flerfärgslysdiod: Arbetslampa för extra "OK/NOK"-operatörskvittering och samtidig belysning av ditt arbetsstycke.**
- **Programmerbara åtdragningsstrategier: Eliminera gängskador och åtdragningsfel med programmerbara hastigheter och strategier.**
- **Enhetlig batteriplattform.**

#### leveransinnehåll:

Utan batterier och utan laddare.

#### OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073827 storlek MB18; 073816 storlek MB18 samt under nr 073840. För att ställa in vridmomentet behövs en förinställningsapparat, sådana finns från och med nr 654381.

## Teknisk beskrivning

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Batterispänning            | 18 V                       |
| fästprofil verktygshållare | Fyrkant                    |
| Längd                      | 513 mm                     |
| Antal ingående batterier   | 0                          |
| höjd                       | 76 mm                      |
| batterikapacitet           | 3 Ah                       |
| Energiförsörjning          | Batteridrivnen             |
| varvtalsområde             | 19 - 190 min <sup>-1</sup> |
| mått verktygshållare       | 3/8 tum                    |
| momentintervall            | 15,1 - 41 Nm               |
| Vikt utan batteri          | 1,83 kg                    |
| Produktslag                | Skruvdragare               |